




LF4004089016



## Dérivation en T pour goutotte LF 40x40mm blanc

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|         |       |
|---------|-------|
| Hauteur | 40 mm |
| Largeur | 40 mm |

#### Accessoires

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Configuration de la pièce de forme | Moulé |
|------------------------------------|-------|

#### Normes

|  |     |
|--|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|--|-----|

#### Matière

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Matière               | Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC) |
| Traitement de surface | Non traité  |
| Couleur               | Pure  |
| Code RAL              | 9016  |

#### Sécurité

|   |      |
|---|------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK07 |
|---|------|

#### Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

#### Équipement

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Avec film de protection | Non       |
| Produit compatible avec | LFF 40x40 |