



LF4009089016



## Dérivation en T pour goulotte LF 40x90mm blanc

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	40 mm
Largeur	90 mm

#### Accessoires

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

#### Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

#### Matière

Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)
Traitement de surface	Non traité
Couleur	Pure
Code RAL	9016

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
---	------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

#### Équipement

Avec film de protection	Non
Produit compatible avec	LFF 40x90