



LF406M

Cartouche fusible industrielle 14x51 aM 6A

Caractéristiques techniques

Avec pole de Neutre coupé	Non
Compatible avec montage Rail DIN	Non
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1	80 kA
Tension assignée d'emploi Ue	690 V
Type de tension d'alimentation	AC
Courant assigné nominal	6 A
Caractéristique du fusible	gG aM
Taille de l'élément fusible	14 x 51
Puissance dissipée totale sous IN	0.42 W
Transparent	Non
Démontabilité haute pour produits modulaires	Non
Démontabilité basse pour produits modulaires	Non
Approprié pour montage encastré	Non
Accessoriable	Non
Avec dispositif de verrouillage	Non
Directive européenne WEEE	concerné
Mots clés	Coupe circuit Accessoire