



LF540M

**Fusibles cylindr. pour applications industrielles 22x58mm aM 40A 690V AC 80kA**

**Caractéristiques techniques**

**Fonctions**

caractéristique de déclenchement fusible temporisé (T)

**Principales caractéristiques électriques**

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1 80 kA

Tension assignée d'emploi Ue 690 V

Type de tension d'alimentation AC

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal 40 A

Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2 80 kA

**Protection**

Caractéristique du fusible aM

Taille de l'élément fusible 22 x 58

**Fréquence**

Fréquence 50 à 60 Hz

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN 3,4 W

**Standards**

Directive européenne WEEE concerné

**Identification**

Mots clés Coupe circuit  
Accessoire