



LF590G



**Fusibles cylindr. pour applications industrielles 22x58mm gG 100A 500V AC 120kA**

**Caractéristiques techniques**

**Fusible**

Caractéristique du fusible	gG
Taille de l'élément fusible	22 x 58

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	100 A
-------------------------	-------

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	9 W
-----------------------------------	-----

**Principaux attributs électriques**

Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1	120 kA
---	--------

**Tension**

Type de tension d'alimentation	AC
Tension nominale	500 - 500 V