



LF6015089016



Dérivation en T pour goulotte LF/LFF/LFH/FB 60x150mm blanc signalisation

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|---------|--------|
| Hauteur | 61 mm |
| Largeur | 150 mm |

Accessoires

| | |
|------------------------------------|-------|
| Configuration de la pièce de forme | Moulé |
|------------------------------------|-------|

Normes

| | |
|--|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|--|-----|

Matière

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Matière | Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) |
| Traitement de surface | Non traité |
| Couleur | Pure |
| Code RAL | 9016 |

Sécurité

| | |
|---|------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK07 |
|---|------|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 90 °C |
|------------------------|------------|

Équipement

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Avec film de protection | Non |
| Produit compatible avec | FB 60x150, LFF 60x150 |