




LF6019039016



## Angle extérieur pour goulotte LF/LFF/FB 60x190mm blanc

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|         |        |
|---------|--------|
| Hauteur | 61 mm  |
| Largeur | 190 mm |

#### Accessoires

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Configuration de la pièce de forme | Moulé |
|------------------------------------|-------|

#### Réglages

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Plage angulaire | 90 - 90 |
|-----------------|---------|

#### Matière

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Matière               | Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) |
| Traitement de surface | Non traité                            |
| Couleur               | Pure                                  |
| Code RAL              | 9016                                  |

#### Sécurité

|   |      |
|---|------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK07 |
|---|------|

#### Normes

|  |     |
|--|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|--|-----|

#### Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

#### Equipement

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Avec film de protection | Non                   |
| Produit compatible avec | FB 60x190, LFF 60x190 |