



LF6019089016



Dérivation en T pour goulotte LF/LFF/FB 60x190mm blanc signalisation

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	61 mm
Largeur	190 mm

Accessoires

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Matière

Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Traitement de surface	Non traité
Couleur	Pure
Code RAL	9016

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
---	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Équipement

Avec film de protection	Non
Produit compatible avec	FB 60x190, LFF 60x190