



Angle extérieur cache de découpe pour LF/LFF 20x33mm blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|---------|-------|
| Hauteur | 20 mm |
| Largeur | 33 mm |

LFF2003539016



Accessoires

| | |
|--------------------|-------|
| Type d'accessoires | Moulé |
|--------------------|-------|

Réglages

| | |
|----------------|---------|
| Plage d'angles | 90 - 90 |
|----------------|---------|

Matière

| | |
|------------|---------------------------------------|
| Matériau | Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) |
| Traitement | Non traité |
| Couleur | Pure |
| Code RAL | 9016 |

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
|-------------------------|------|

Normes

| | |
|---|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|---|-----|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

Equipement

| | |
|-------------------------|-----------|
| Avec film de protection | Non |
| Produit compatible avec | LFF 20x35 |