



LFF2003549016



## Angle intérieur cache de découpe pour LF/LFF 20x33mm blanc

### Caractéristiques techniques

#### Accessoires

Configuration de la pièce de forme Moulé

#### Réglages

Plage angulaire 90 - 90

#### Dimensions

Hauteur 20 mm

Largeur 33 mm

#### Matière

Matière Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

Traitement de surface Non traité

Couleur Pure

Code RAL 9016

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

#### Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 Non

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 60 °C

#### Equipement

Avec film de protection Non

Produit compatible avec LFF 20x35