



LFF2003549016



Angle intérieur cache de découpe pour LF/LFF 20x33mm blanc

Caractéristiques techniques

Accessoires

Configuration de la pièce de forme Moulé

Réglages

Plage angulaire 90 - 90

Dimensions

Hauteur 20 mm

Largeur 33 mm

Matière

Matière Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

Traitement de surface Non traité

Couleur Pure

Code RAL 9016

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 Non

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 60 °C

Equipement

Avec film de protection Non

Produit compatible avec LFF 20x35