



LFF2003558014

### Angle plat cache de découpe pour goulotte LF/LFF 20x33mm marron

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	20 mm
Largeur	33 mm

##### Accessoires

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

##### Réglages

Plage angulaire	90 - 90
-----------------	---------

##### Matière

Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Traitement de surface	Non traité
Couleur	Marron
Code RAL	8014

##### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
---	------

##### Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

##### Equipement

Avec film de protection	Non
Produit compatible avec	LFF 20x35