



LFF2003609016

Goulotte Liféa 20X35 1 cloison sans agrafe blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	20 mm
Largeur	35 mm
Longueur	2 000 mm
Section intérieure/utile	420 - 420 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	2
---	---

Matière

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	9016
Couleur	Pure

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Classe de protection (IP)	IP40

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

Équipement

Nombre de cloisons	1
Nombre de cloisons clipsables	0
Eclisse incluse	Non
Avec film de protection	Non