




LFF3006049016



### Angle intérieur pour goulotte LF/LFF 30x57mm blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Accessoires

Configuration de la pièce de forme Moulé

##### Réglages

Plage angulaire 83 - 97

##### Dimensions

Hauteur 30 mm

Largeur 57 mm

##### Matière

Matière Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

Traitement de surface Non traité

Couleur Pure

Code RAL 9016

##### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

##### Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 Non

##### Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 60 °C

##### Equipement

Avec film de protection Non

Produit compatible avec LFF 30x60