




LFF3006049016



Angle intérieur pour goulotte LF/LFF 30x57mm blanc

Caractéristiques techniques

Accessoires

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

Réglages

Plage angulaire	83 - 97
-----------------	---------

Dimensions

Hauteur	30 mm
---------	-------

Largeur	57 mm
---------	-------

Matière

Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
---------	---------------------------------------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

Couleur	Pure
---------	------

Code RAL	9016
----------	------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
---	------

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Equipement

Avec film de protection	Non
-------------------------	-----

Produit compatible avec	LFF 30x60
-------------------------	-----------