



LFF300639010



**Angle extérieur variable LF/LFF30060, blanc paloma**

**Caractéristiques techniques**

Mode de fixation	clipsé
Traitement antibactérien	Non
Accessoires d'alignement	Sans éclisses
Hauteur de goulotte	30 mm
Largeur de goulotte	57 mm
Mesure a	68 mm
Couvercle avec joint	Non
Couleur	blanc paloma
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	ABS
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
Plage angulaire	83 / 97 °
Configuration de la pièce de forme	Moulé
Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Sans halogène	Oui
Résistance au choc	IK07
Température de service	-5...60 °C
Température ambiante	-5...60 °C