



LFF4004009010

### Goulotte Liféa 40X40 avec eclisses RAL 9010

#### Caractéristiques techniques

Mode de fixation	bottom punched
Accessoires d'alignement	Profilé pré-équipé d'éclisses
Hauteur de goulotte	40 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	40 mm
Espacement horizontal des perforations	125 mm
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	6
Forme de couvercle	en vrac
Couleur	blanc paloma
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Section intérieure / utile	1200 mm <sup>2</sup>
Nombre de cloisons fixes	0
Nombre de cloisons clipsables	0
Nombre d'agrafes par mètre	2
Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Indice de protection IP	IP40
Résistance au choc	IK07
Température de service	-5...60 °C
Température ambiante	-5...65 °C