



LFF4004009016

## Goulotte Liféa 40X40 avec eclisses blanc

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	40 mm
Largeur	40 mm
Longueur	2 000 mm
Section intérieure/utile	1 200 - 1 200 mm <sup>2</sup>

#### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	6
---	---

#### Matière

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	9016
Couleur	Pure

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Classe de protection (IP)	IP40

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

#### Connectivité

Accessoires d'alignement	Profilé pré-équipé d'éclisses
--------------------------	-------------------------------

#### Équipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de cloisons clipsables	0
Eclisse incluse	Non
Avec film de protection	Non