



LFF4006007030



Goulotte Liféa 40X57 avec éclisses/2 agrf. RAL 7030

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	40 mm
Largeur	57 mm
Longueur	2 000 mm
Section intérieure/utile	1 500 - 1 500 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	7
---	---

Matière

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	7030
Couleur	Gris

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Classe de protection (IP)	IP40

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Profilé pré-équipé d'éclisses
--------------------------	-------------------------------

Equipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de cloisons clipsables	0
Eclisse incluse	Oui
Avec film de protection	Non