



LFF4006009016

Goulotte Liféa 40X57 avec eclisses/2 agrafes blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	40 mm
Largeur	57 mm
Longueur	2 000 mm
Section intérieure/utile	1 500 - 1 500 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	7
---	---

Matière

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	9016
Couleur	Pure

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP40

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Profilé pré-équipé d'éclisses
--------------------------	-------------------------------

Équipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de cloisons clipsables	0
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	Non