

Oui

Non



LFF4006009016

Goulotte Liféa 40X57 avec eclisses/2 agrafes blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur	40 mm
Largeur	57 mm
Longueur	2 000 mm
Section intérieure / utile	1 500 - 1 500 mm²
Capacité	
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	7
Matière	
Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	9016
Couleur	Pure
Sécurité	
Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP40
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5 - 60 °C
Connectivité	
Accessoires d'alignement goulotte	Profilé pré-équipé d'éclisses
Equipement	
Nombre de cloisons	0
Nombre de cloisons clipsables	0

Agrafe incluse

Avec film de protection