



LFF4011007030



#### **GOUL. LIFEA 40X110 AVEC ECLISSES/2AGRA, gris**

##### **Caractéristiques techniques**

###### **Dimensions**

Hauteur	40 mm
Largeur	110 mm
Longueur	2 000 mm
Section intérieure / utile	3 250 - 3 250 mm <sup>2</sup>

###### **Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	17
---	----

###### **Matière**

Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	7030
Couleur	Gris

###### **Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP40

###### **Normes**

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

###### **Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

###### **Connectivité**

Accessoires d'alignement goulotte	Profilé pré-équipé d'éclisses
-----------------------------------	-------------------------------

###### **Equipement**

Nombre de cloisons	0
Nombre de cloisons clipsables	3
Agrafe incluse	Oui
Avec film de protection	Non