



LFF4011009016

**Goulotte LIFEA LFF 40X110 avec eclisses et 2 agrafes blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	40 mm
Largeur	110 mm
Longueur	2 000 mm
Section intérieure / utile	3 250 - 3 250 mm <sup>2</sup>

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	17
---	----

**Matière**

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	9016
Couleur	Pure

**Sécurité**

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP40

**Normes**

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

**Connectivité**

Accessoires d'alignement	Profilé pré-équipé d'éclisses
--------------------------	-------------------------------

**Équipement**

Nombre de cloisons	0
Nombre de cloisons clipsables	3
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	Oui