


LFF401137030



Angle extérieur variable LF/LFF40110 gris

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	40 mm
Largeur	110 mm

Accessoires

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

Réglages

Plage angulaire	83 - 97
-----------------	---------

Matière

Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)
Traitement de surface	Non traité
Couleur	Gris
Code RAL	7030

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
---	------

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Équipement

Avec film de protection	Non
-------------------------	-----