




LFF401147030



### Angle intérieur variable LF/LFF40110 gris

#### Caractéristiques techniques

##### Accessoires

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

##### Réglages

Plage angulaire	83 - 97
-----------------	---------

##### Dimensions

Hauteur	40 mm
---------	-------

Largeur	110 mm
---------	--------

##### Matière

Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)
---------	---

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

Couleur	Gris
---------	------

Code RAL	7030
----------	------

##### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
---	------

##### Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

##### Equipement

Avec film de protection	Non
-------------------------	-----