



LFF401147030



Angle intérieur variable LF/LFF40110 gris

Caractéristiques techniques

Accessoires

| | |
|------------------------------------|-------|
| Configuration de la pièce de forme | Moulé |
|------------------------------------|-------|

Réglages

| | |
|-----------------|---------|
| Plage angulaire | 83 - 97 |
|-----------------|---------|

Dimensions

| | |
|---------|--------|
| Hauteur | 40 mm |
| Largeur | 110 mm |

Matière

| | |
|-----------------------|---|
| Matière | Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC) |
| Traitement de surface | Non traité |
| Couleur | Gris |
| Code RAL | 7030 |

Sécurité

| | |
|---|------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK07 |
|---|------|

Normes

| | |
|--|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|--|-----|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

Équipement

| | |
|-------------------------|-----|
| Avec film de protection | Non |
|-------------------------|-----|