



LFF6006057030

Angle plat cache de découpe pour goulotte LF/LFF 60x57mm gris pierre

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|---------|-------|
| Hauteur | 60 mm |
| Largeur | 57 mm |

Accessoires

| | |
|------------------------------------|-------|
| Configuration de la pièce de forme | Moulé |
|------------------------------------|-------|

Réglages

| | |
|-----------------|---------|
| Plage angulaire | 90 - 90 |
|-----------------|---------|

Matière

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Matière | Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) |
| Traitement de surface | Non traité |
| Couleur | Gris |
| Code RAL | 7030 |

Sécurité

| | |
|---|------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK07 |
|---|------|

Normes

| | |
|--|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|--|-----|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

Equipement

| | |
|-------------------------|-----------|
| Avec film de protection | Non |
| Produit compatible avec | LFF 60x60 |