



LFF6009057030

Angle plat cache de découpe pour goulotte LF/LFF 60x90mm gris pierre

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	90 mm

Accessoires

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

Réglages

Plage angulaire	90 - 90
-----------------	---------

Matière

Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)
Traitement de surface	Non traité
Couleur	Gris pierre
Code RAL	7030

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
---	------

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Équipement

Avec film de protection	Non
Produit compatible avec	LFF 60x90