




LFF6009059016



## Angle plat cache de découpe pour goulotte LF/LFF/LFH 60x90mm blanc

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	90 mm

#### Accessoires

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

#### Réglages

Plage angulaire	90 - 90
-----------------	---------

#### Matière

Matière	PC-ABS
Traitement de surface	Non traité
Couleur	Pure
Code RAL	9016

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
---	------

#### Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

#### Equipement

Avec film de protection	Non
Produit compatible avec	LFF 60x90