




LFF600937030



### Angle extérieur variable LF/LFF60090 gris

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	90 mm

##### Accessoires

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

##### Réglages

Plage angulaire	83 - 97
-----------------	---------

##### Matière

Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)
Traitement de surface	Non traité
Couleur	Gris pierre
Code RAL	7030

##### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
---	------

##### Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

##### Équipement

Avec film de protection	Non
-------------------------	-----