



LFF6011009016

## Goulotte Liféa 60X110 avec eclisses/2 agrf. blanc

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation bottom punched

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

Auto-adhésif Non

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Profilé pré-équipé d'éclisses

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 60 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 110 mm

Espacement horizontal des perforations 125 mm

Espacement vertical des perforations 60 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 23

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

#### Matières

Couleur blanc signalisation

Couleur RAL RAL 9016 - Blanc signalisation

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent Non

#### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Fixation de conduite intérieure Non

#### Câble

Section intérieure / utile 5460 mm<sup>2</sup>

#### Équipement

Nombre de cloisons fixes 0

Nombre de cloisons clipsables 3

Nombre de compartiments 1

Nombre d'agrafes par mètre 2

#### Standards

Homologations EN50085-2-1

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sous réserve de modifications techniques

---

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP40
Sans halogène	Non
Résistance au choc	IK07

---

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5...60 °C
------------------------	------------

---

**Température**

Température ambiante	-5...65 °C
----------------------	------------