



LFF6015007030



Goulotte Liféa 60X150 RAL 7030 avec éclis. et 2 agrf./mètre

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	150 mm
Longueur	2 000 mm
Section intérieure/utile	7 122 - 7 122 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	23
---	----

Matière

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	7030
Couleur	Gris

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Classe de protection (IP)	IP40

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Profilé pré-équipé d'éclisses
--------------------------	-------------------------------

Equipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 4
Nombre de cloisons clipsables	3
Eclisse incluse	Oui
Avec film de protection	Non