



LFF6015009010

**Goulotte Liféa 60X150 RAL 9010 avec éclis. et 2 agrf./mètre**

**Caractéristiques techniques**

Mode de fixation	bottom punched
Accessoires d'alignement	Profilé pré-équipé d'éclisses
Hauteur de goulotte	60 mm
Largeur de goulotte	150 mm
Espacement horizontal des perforations	125 mm
Espacement vertical des perforations	85 mm
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	37
Forme de couvercle	en vrac
Couleur	blanc paloma
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Section intérieure / utile	7122 mm <sup>2</sup>
Nombre de cloisons fixes	0
Nombre de cloisons clipsables	3
Nombre de compartiments	1 / 4
Nombre d'agrafes par mètre	2
Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Température ambiante	-5...65 °C