



LFF6023009016



Goulotte Liféa 60X230 avec éclis. et 2 agrf./mètre blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	230 mm
Longueur	2 000 mm
Section intérieure / utile	10 998 - 10 998 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	58
---	----

Matière

Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	9016
Couleur	Pure

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP40

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Profilé pré-équipé d'éclisses
-----------------------------------	-------------------------------

Equipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 4
Nombre de cloisons clipsables	3
Agrafe incluse	Oui
Avec film de protection	Non