




LFR1501509016A



#### Goulotte flexible LFR 15x15mm en PVC blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	15 mm
Largeur	15 mm
Longueur	20 000 mm
Section intérieure/utile	256 - 256 mm <sup>2</sup>

##### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	1
---	---

##### Matière

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	9016
Couleur	Blanc signalisation

##### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Classe de protection (IP)	IP40

##### Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

##### Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

##### Equipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 1
Nombre de cloisons clipsables	0
Eclisse incluse	Non
Avec film de protection	Non