



LFS200200VERZ



Goulotte LFS en acier 20x20mm galvanisé

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	bottom punched
Traitement antibactérien	Non
Auto-adhésif	Non
Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
Hauteur de goulotte	18 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	19 mm
Espacement horizontal des perforations	200 mm
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	1
Forme de couvercle	prémonté
Couleur	zingué
Matière	acier
Groupe de matériau	acier
Type de traitement de surface	zingué
Transparent	Non
Adapté à un usage extérieur	Non
Fixation de conduite intérieure	Non
Section intérieure / utile	228 mm ²
Nombre de cloisons fixes	0
Nombre de cloisons clipsables	0
Nombre de compartiments	1
Nombre d'agrafes par mètre	0
Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Indice de protection IP	IP30
Sans halogène	Oui
Résistance au choc	IK08
Température de service	-5...90 °C