


LFS601000VERZ



### Goulotte LFS en acier 60x100mm galvanisé

#### Caractéristiques techniques

Mode de fixation	bottom punched
Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
Hauteur de goulotte	60 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	100 mm
Espacement horizontal des perforations	250 mm
Espacement vertical des perforations	70 mm
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	21
Forme de couvercle	en vrac
Couleur	zingué
Matière	acier
Groupe de matériau	acier
Type de traitement de surface	zingué
Section intérieure / utile	5025 mm <sup>2</sup>
Nombre de cloisons fixes	0
Nombre de cloisons clipsables	1
Nombre de compartiments	1 / 2
Nombre d'agrafes par mètre	2
Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Indice de protection IP	IP30
Sans halogène	Oui
Résistance au choc	IK08
Température de service	-5...90 °C