



LFS601500VERZ



**Goulotte LFS en acier 60x150mm galvanisé**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	60 mm
Largeur	150 mm
Longueur	2 000 mm
Section intérieure / utile	7 000 - 7 000 mm <sup>2</sup>

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	29
---	----

**Matière**

Matière	Acier
Traitement de surface	Galvanisé

**Matières**

Couleur	Zingué
---------	--------

**Sécurité**

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK08
Indice de protection IP	IP30

**Normes**

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

**Connectivité**

Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
--------------------------	---------------------------------

**Équipement**

Nombre de cloisons	0
Nombre de cloisons clipsables	2
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	Non