



Cloison pour LFF profondeur : 40

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	40 mm
Longueur	2 000 mm

M2024

Matière

Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Couleur	Gris clair

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Type de montage	Fixation par encliquetage
Produit compatible avec	Colonette 45, Colonne 45, LFF 40x60, LFF 40x90, LFF 40x110