



M55417030



**Angle intérieur, LF/FB 60230, gris**

**Caractéristiques techniques**

**Accessoires**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Configuration de la pièce de forme | Moulé |
|------------------------------------|-------|

**Réglages**

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Plage angulaire | 90 - 90 |
|-----------------|---------|

**Dimensions**

|         |        |
|---------|--------|
| Hauteur | 61 mm  |
| Largeur | 230 mm |

**Matière**

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Matière               | Polyvinylchloride (PVC) |
| Traitement de surface | Non traité              |
| Couleur               | Gris                    |
| Code RAL              | 7030                    |

**Sécurité**

|   |      |
|---|------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK07 |
|---|------|

**Normes**

|  |     |
|--|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|--|-----|

**Conditions d'utilisation**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

**Equipement**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Avec film de protection | Non                   |
| Produit compatible avec | FB 60x230, LFF 60x230 |