



M55459010



Angle plat, LF/FB 60230, blanc paloma

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	maintenu par le couvercle
Traitement antibactérien	Non
Compatibilité produits	LF, FB
Hauteur de goulotte	61 mm
Largeur de goulotte	230 mm
Mesure a	260 mm
Couvercle avec joint	-
Couleur	blanc paloma
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	PVC
Type de traitement de surface	non traitée
Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
Plage angulaire	90 °
Configuration de la pièce de forme	Moulé
Sans halogène	Non
Résistance au choc	IK07
Température de service	-5...60 °C
Température ambiante	-5...60 °C