



Goulotte de câblage flexible Polyamide sans halogene 10mm L=0,25m gris clair

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|--------------------------------|---------|
| Hauteur | 10 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Longueur | 250 mm |
| Largeur des découpes latérales | 8 mm |
| Largeur de languette | 4,50 mm |

Equipement

| | |
|-------------------------|-----|
| Livré avec le couvercle | Non |
|-------------------------|-----|

Matière

| | |
|---------|----------------|
| Matière | Polyamide (PA) |
| Couleur | Gris clair |

Fonctions

| | |
|-----------------|-----|
| Autoextinguible | Oui |
|-----------------|-----|

Normes

| | |
|------------------|----|
| Classement UL 94 | V0 |
|------------------|----|

Architecture

| | |
|----------|-----|
| Flexible | Oui |
|----------|-----|

Configuration

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Configuration des parois du profilé | Estampé |
|-------------------------------------|---------|

M5690

