




M58027030



Angle extérieur, LF 40040, gris

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	maintenu par le couvercle
Traitement antibactérien	Non
Compatibilité produits	LF, LFF
Accessoires d'alignement	Sans éclisses
Hauteur de goulotte	40 mm
Largeur de goulotte	40 mm
Mesure a	45 mm
Couvercle avec joint	-
Couleur	gris
Couleur RAL	RAL 7030 - Gris pierre
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
Plage angulaire	90 °
Configuration de la pièce de forme	Moulé
Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Sans halogène	Non
Résistance au choc	IK07
Température de service	-5...60 °C
Température ambiante	-5...65 °C