



M61468014

Té et Croix, LF 20035/36, marron

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	maintenu par le couvercle
Traitement antibactérien	Non
Hauteur de goulotte	20 mm
Largeur de goulotte	33 mm
Mesure a	92 mm
Couvercle avec joint	-
Couleur	marron
Couleur RAL	RAL 8014 - Brun sépia
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
Configuration de la pièce de forme	Moulé
Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Sans halogène	Non
Résistance au choc	IK07
Température de service	-5...60 °C
Température ambiante	-5...65 °C