



M66659010



### Angle plat pour LFH 40060, BP

#### Caractéristiques techniques

Mode de fixation	maintenu par le couvercle
Traitement antibactérien	Non
Hauteur de goulotte	40 mm
Largeur de goulotte	60 mm
Mesure a	85 mm
Couvercle avec joint	-
Couleur	blanc paloma
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	PC-ABS
Type de traitement de surface	non traitée
Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
Plage angulaire	90 °
Configuration de la pièce de forme	Moulé
Sans halogène	Oui
Résistance au choc	IK07
Température de service	-5...90 °C
Température ambiante	-30...90 °C