



M66819010



Angle intérieur pour LFH 60110, BP

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	maintenu par le couvercle
Traitement antibactérien	Non
Accessoires d'alignement	Sans éclisses
Hauteur de goulotte	60 mm
Largeur de goulotte	110 mm
Mesure a	130 mm
Couvercle avec joint	-
Couleur	blanc paloma
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	PC-ABS
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
Plage angulaire	90 °
Configuration de la pièce de forme	Moulé
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Sans halogène	Oui
Résistance au choc	IK07
Température de service	-5...90 °C
Température ambiante	-30...90 °C