



Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 6 A

Connectivité

Type de connection/prise Borne à vis

Type de montage Clipsé

Capacité

Nombre de modules 0,50

Raccordement

Type de contact 10+1F

Section de raccordement en câble souple 6 mm²

Section de raccordement en câble rigide 10 mm²

Tension

Tension assignée d'isolement 4 000 V

Type de tension d'alimentation AC

Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 60 °C

Température de stockage/transport -40 - 80 °C

Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres 12 000

Endurance électrique en nombre de cycles 6 000

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 0,10 W

Dimensions

Hauteur 80 mm

Largeur 9,50 mm

Profondeur 40 mm

Équipement

Nombre de contacts inverseurs 0

Nombre de contacts à ouverture 1

MZ201

