



MZ905

Auxiliaire de télécommande

Caractéristiques techniques

Avec pôle de Neutre coupé	Non
Nombre de modules	3
Compatible avec montage Rail DIN	Non
Tension assignée d'emploi Ue	207 / 230 / 253 V
Type de tension d'alimentation	AC
Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension assignée d'isolement	6 kV
Tension circuit de commande en CA	207 / 230 / 253 V
Tension assignée d'emploi en continue	230 V
Courant assigné d'emploi en AC1	5 A
Intensité de repos	0 mA
Profondeur produit installé	71 mm
Hauteur produit installé	83 mm
Largeur produit installé	54 mm
Consommation à l'appel	1173 VA
Puissance dissipée totale sous IN	0.11 W
Couple de serrage	bornes 1 et 3 : 1,7Nm et borne 2 à 18 : 0,6Nm
Démontabilité haute pour produits modulaires	Non
Démontabilité basse pour produits modulaires	Non
Approprié pour montage encastré	Non
Section de raccordement en câble souple	bornes 1 et 3 : 1 à 6mm ² bornes 2 à 18 : 0,2 à 2,5mm ²
Section de raccordement en câble rigide	bornes 1 et 3 : 1,5 à 10mm ² bornes 2 à 8 : 0,2 à 2,5mm ²
Nombre de contacts à ouverture	0
Nombre de contacts à fermeture	2
Nombre de contacts inverseurs	0
Accessoriable	Non
Avec dispositif de verrouillage	Non
Directive européenne WEEE	concerné
Rigidité diélectrique distance bobine contact	6kV
Température de service	-5...40 °C

Mots clés