



R26629010



Angle extérieur LFS60100 tôle RAL 9010

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	maintenu par le couvercle
Traitement antibactérien	Non
Accessoires d'alignement	Sans éclisses
Hauteur de goulotte	60 mm
Longueur	50 mm
Largeur de goulotte	100 mm
Mesure a	50 mm
Couvercle avec joint	-
Couleur	blanc paloma
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	acier
Groupe de matériau	acier
Type de traitement de surface	laqué
Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
Plage angulaire	90 °
Configuration de la pièce de forme	Moulé
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Indice de protection IP	IP30
Sans halogène	Oui
Résistance au choc	IK08
Température de service	-5...90 °C