




R2701VERZ



## Angle intérieur LFS60150 tôle zingué

### Caractéristiques techniques

#### Accessoires

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

#### Réglages

Plage angulaire	90 - 90
-----------------	---------

#### Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	150 mm

#### Matière

Matière	Acier
Traitement de surface	Galvanisé
Couleur	Zingué

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK08
Indice de protection IP	IP30

#### Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

#### Equipement

Avec film de protection	Non
-------------------------	-----